

産業交流展 2025@東京ビッグサイト

日程：11月26(水)～28(金)

時間：10時～17時

場所：東京ビッグサイト西展示棟
機械・金属ゾーン 機-63



来場登録フォーム

メイン出展製品

Zerust® Autobag® 自動梱包システム

Zerust®(ゼラスト®)製品は、テープやヒートシーラーを使用し、手作業で包装・梱包するだけではなく、一般のポリ包装と同様に、さまざまな自動包装機・方法に対応しています。

粉(防錆剤)の離脱やざらつきがなく、平滑で安定している Zerust®フィルムは自動包装に最適です。

この特徴を生かし、人員不足に伴う製造工程のボトルネックを解消し、包装効率をアップさせるだけでなく、人為的なミスも排除して、品質向上を達成します。




包装機 裏面
(Zerust®DEMO 用フィルム装着時)



包装機 表面
(フィルムはイメージ)



カンガルーポケットチューブ



専用チューブ模式図



製品封止例



Zerust® VC カプセル使用例(汎用フィルムで包装)



装置詳細・操作性確認は、
WEB・動画で。



シールドエアージャパン合同会社
<http://www.sealedair-japan.com/>

あらかじめミシン目・ヒートシール(底部)した Zerust®チューブに、製品を投入し、完了信号を送ると、自動でシールし、1袋ずつに切り離します。

封止と印字(オプション)の自動化だけでなく、パーツフィーダーと組合せて使用することで、投入工程を自動化することも可能です。

背面に作業空間がなくても、前後に装置をセットしても、本体を回転させて、短時間でフィルム交換が可能な独自システムが組み込まれています。

* Autobag®自動包装システムは、シールドエアコーポレーションの登録商標です。

対策1 製品がメッシュパレット入っている場合

ZRUST®MYF-HS SB シリーズ(角底袋)を内袋・カバーとして使用
+水置換型防錆油カロテック ST400 エアゾールスプレー



SB1 をカバーとして使用



SB2 を内袋として使用

防錆効果 UP!



SB シリーズ荷姿

製品名	サイズ 長さ(mm)×巾(mm)×奥行(mm)×高さ(mm)	出荷単位
MYF-HS-SB0	0.05×820×520×700	50枚/箱
MYF-HS-SB1	0.05×1050×850×1275	
MYF-HS-SB2	0.05×1400×850×1400	
製品名		出荷単位
カロテックST-400 エアゾールスプレー		6本/箱×4

カロテック ST-400 エアゾールスプレー (6本/箱)

- ・鉄用の水置換防錆油
- ・薄膜でべとつきが少ないタイプ
- ・結露対策に最適

対策2 屋外に長期間保管する場合

ZRUST®OP シュリンクフィルムを使用
+ZERUST®アクティブパック(LS)シリーズ
/タブレット状気化性防錆剤を封入



製品名	防錆容積	出荷単位
アクティブパック(LS)-35	約1000L	100個/箱
アクティブパック(LS)-T350	約750L	
アクティブパック(LS)-T330	約150L	
アクティブタブ(LS)-25	約7L	600個/ボトル
Cor Tab CT-25	約7L	

タブレット状気化性防錆剤 (600 個/ボトル)

アクティブタブ(LS) -25: 鉄・アルミニウム
Cor Tab : 鉄・非鉄両用タイプ



対策3 電気設備の腐食対策をする場合

-高機能気化性腐食抑制材-ZERUST®ZAK-JC2 を使用



ZAK-JC2 (10 個/ケース)

制御盤の水分・塩分・腐食性ガスによる錆びや腐食、
短絡、接触不良を防ぐ
最大2年防錆可能

大洋シーアイエス株式会社

本社: 〒170-0005 東京都豊島区南大塚 2-37-5-1F

TEL: 03-6902-9502 FAX: 03-6902-9506

Email: taiyocis@zerustjp.com URL: www.zerustjp.com